

Hitzebeständige Kabelbinder

Material	: Polyamid 6.6, hitzebeständig (Halogenfrei)
Farbe	: Natur (grünlich), Schwarz (UV-beständig)
Temperaturbereich	: -40°C bis +120°C (kurzzeitig (5000 Std.) bis +140°C)
Entflammbarkeit	: UL 94 V2
Spezifikationen	: UL E75050, Lloyd's
Beständigkeit	: exzellente Beständigkeit gegen Öle, Fette und Benzin, gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel



Länge A (mm)	Breite B (mm)	Ø (mm)	Zugkraft (N)	VPE
100	2,5	22	81	100/1000
120	2,5	30	81	100/1000
160	2,5	40	81	100/1000
200	2,5	53	81	100/1000
140	3,6	33	182	100/1000
200	3,6	53	182	100/1000
300	3,6	76	182	100/1000
200	4,8	50	222	100/1000
300	4,8	76	222	100/1000
368	4,8	102	222	100
200	7,6	50	544	100
368	7,6	102	544	100