



Your Personal Connection

2.5 Dickwandige Schrumpfschläuche

HRSL

Dickwandiger Schrumpfschlauch / Reparatur-Manschette

Eigenschaften:

- Wärmeschrumpfende Kabelreparaturhülse
- Guter Schutz gegen Umwelteinflüsse
- Gute elektrische & mechanische Eigenschaften
- Ideal für Niederspannungs-Anwendungen
- UV- und Witterungsbeständig

Freigaben:

- Erfüllt: RoHS

Beschaffenheit:

- Betriebstemperatur: -40 °C bis +65 °C
- Längsschrumpf: 0 ± 10% Max.

Bestellinformationen:

- Farbe: Schwarz



Typ / Größe	Lieferzustand: Innendurchmesser in mm (Min.)	Nach Schrumpfung: Innendurchmesser in mm (Max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke in mm (Min.)	Standard Länge in mm
HRSL 36/10	38,0	9,0	2,4	500, 750, 1000, 1500
HRSL 55/13	57,0	13,0	2,5	500, 750, 1000, 1500
HRSL 85/20	85,0	20,0	3,0	500, 750, 1000, 1500
HRSL 108/27	110,0	27,0	3,0	500, 750, 1000, 1500
HRSL 136/30	138,0	30,0	3,2	500, 750, 1000, 1500
HRSL 180/50	183,0	50,0	3,2	500, 750, 1000, 1500

Zur Auswahl des richtigen Schrumpfschlauches (Auswahltabelle), siehe Seite 68
Für Querverweise, siehe Seite 70