



*Your Personal Connection*

WKK GmbH  
 An der Kleinbahn 2  
 41334 Nettetal-Kaldenkirchen  
 Deutschland

T +49(0)2157 13 89 0  
 F +49(0)2157 13 89 99  
 E [verkauf@wkk-deutschland.de](mailto:verkauf@wkk-deutschland.de)  
 W [www.wkk-deutschland.de](http://www.wkk-deutschland.de)

**Wellrohr Polyamid – Corrugated Pipe Polyamide**

Geschlossen oder geschlitzt – closed or slit

Material: Polyamid 6  
 Schutzart: IP68  
 Brennbarkeit: UL94 HB  
 Temperaturbereich: -40°C bis +120°C  
 (kurzzeitig bis +150°C)

Material: Polyamide 6  
 Protection rating: IP68  
 Flammability: UL94 HB  
 Temperature range: -40°C up to +120°C  
 (short-term up to +150°C)



Nennweite/ Nominal width	Innendurchmesser/ Inside-diameter	Außendurchmesser/ Outside-diameter	VPE/ Unit
7,5	6,6 mm	10,0 mm	50 Mtr.
8,5	8,4 mm	11,4 mm	50 Mtr.
10	9,8 mm	12,8 mm	50 Mtr.
12	12,3 mm	15,7 mm	50 Mtr.
14	14,2 mm	18,5 mm	50 Mtr.
17	16,6 mm	21,1 mm	50 Mtr.
23	23,1 mm	28,4 mm	50 Mtr.
29	28,9 mm	34,5 mm	25 Mtr.
37	34,0 mm	42,2 mm	25 Mtr.
50	45,6 mm	53,8 mm	25 Mtr.

Commerzbank Mönchengladbach  
 (BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959  
 IBAN: DE57 3104 0015 0299 595900  
 BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292  
 Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192  
 Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.