



Your Personal Connection

WKK GmbH
An der Kleinbahn 2
41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Deutschland

T +49(0)2157 13 89 0
F +49(0)2157 13 89 99
E verkauf@wkk-deutschland.de
W www.wkk-deutschland.de

Wellrohr Polyamid – Corrugated Pipe Polyamide

Geschlossen oder geschlitzt – closed or slit

Material: Polyamid 6
Schutzart: IP68
Brennbarkeit: UL94 HB
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
(kurzzeitig bis +150°C)

Material: Polyamide 6
Protection rating: IP68
Flammability: UL94 HB
Temperature range: -40°C up to +120°C
(short-term up to +150°C)



Nennweite/ Nominal width	Innendurchmesser/ Inside-diameter	Außendurchmesser/ Outside-diameter	VPE/ Unit
7,5	6,6 mm	10,0 mm	50 Mtr.
8,5	8,4 mm	11,4 mm	50 Mtr.
10	9,8 mm	12,8 mm	50 Mtr.
12	12,3 mm	15,7 mm	50 Mtr.
14	14,2 mm	18,5 mm	50 Mtr.
17	16,6 mm	21,1 mm	50 Mtr.
23	23,1 mm	28,4 mm	50 Mtr.
29	28,9 mm	34,5 mm	25 Mtr.
37	34,0 mm	42,2 mm	25 Mtr.
50	45,6 mm	53,8 mm	25 Mtr.

Commerzbank Mönchengladbach
(BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959
IBAN: DE57 3104 0015 0299 595900
BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292
Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192
Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.