

Sortimente Befestigungsclipsse

Clipse	: Polyamid 6.6 HS, Schwarz, schlagfest, hitze- und witterungsstabil
Kabelbinder	: Polyamid 6.6 HS, Schwarz, schlagfest, hitze- und witterungsstabil
Temperaturbereich	: -40 °C bis +120 °C (kurzfristig 140 °C) / außer LCD2
Metallklammer	: Federstahl, gehärtete Oberfläche entspricht höchsten Korrosionsschutzansprüchen

Inhalt Sortiment 1: Befestigungsclipsse mit Kabelbindern (132-tlg.)

Artikelbezeichnung	Menge
LFC1	10 Stück
LFC2	10 Stück
LC1	10 Stück
LC2	10 Stück
LCD2	15 Stück
LBC	10 Stück
KC1	4 Stück
KC2	4 Stück
KC3	4 Stück
MB1919	15 Stück
140 x 3,6 mm	20 Stück
100 x 2,5 mm	20 Stück



Inhalt Sortiment 2: Befestigungsclipsse (108-tlg.)

Artikelbezeichnung	Menge
LFC1	15 Stück
LFC2	15 Stück
LC1	15 Stück
LCD	10 Stück
LBC	8 Stück
KC1	10 Stück
KC2	10 Stück
KC3	10 Stück
MB1919	15 Stück

