



Your Personal Connection

WKK GmbH
An der Kleinbahn 2
41334 Nettetal
Deutschland

T: 02157/ 1389-0
F: 02157/ 1389-97
E: verkauf@wkk-deutschland.de
W: www.wkk-deutschland.de

Sortiment unisolierter Aderendhülsen, 900-tlg.

Material: E-Cu, Oberfläche galvanisch verzinkt

Mindestschichtdicke: 3 µm

Norm: DIN 46228/1

<u>Abmessung</u>	<u>Menge</u>
0,50 mm ² x 8 mm	200
0,75 mm ² x 8 mm	200
1,00 mm ² x 8 mm	200
1,50 mm ² x 8 mm	200
2,50 mm ² x 8 mm	100

Sortiment isolierter Aderendhülsen, 900-tlg.

Material: E-Cu, Oberfläche galvanisch verzinkt, Einführtrichter aus Polypropylen

Temperaturbereich: bis +105°C

Mindestschichtdicke: 3 µm

Norm: DIN 46228/4

<u>Abmessung</u>	<u>Menge</u>
0,50 mm ² x 8 mm	200
0,75 mm ² x 8 mm	200
1,00 mm ² x 8 mm	200
1,50 mm ² x 8 mm	200
2,50 mm ² x 8 mm	100