

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8114.0121.8	4	120	408224638456

Free-control 3.0 Funk-Handsender Mini, 4 Kanäle; Zentralfunktionstaste "AUS"

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 VDC
Batterie	1 x CR2450 (im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer	ca. 2,5 bis 3 Jahre (bei 20 Schalterbestätigungen pro Tag)
Materialart	Kunststoff / verchromtes Metall
Farbe	schwarz/silber
Frequenz	50 Hz
Sendefrequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite (Freifeld)	ca. 150 m
Antenne	integriert
Anzahl schaltbarer Kanäle	1 bis 4
Tastenbelegung	1, 2, 3, 4 (Kanäle) + Zentralfunktionstaste „AUS“
Bidirektionale Datenübertragung	Ja
Verzögerungszeit (Telegramm/Schaltbefehl)	20 ms
Optische Anzeige – Anlernvorgang	Auf dem Funk-Handsender Mini befindet sich eine LED (rot.) Bei jeder Signalausendung leuchtet diese LED kurz auf.
Mechanische Abmessungen (l x b x h) mm	(60 x 34 x 15) mm
Betriebstemperatur	min -5 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	min -30 °C bis +80 °C
Schutzart	IP 20
Konformität	RED

