

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8261.0121.1	4	120	408224638449

Free-control 3.0 Funk-Universalsender zum Anschluss an konventionelle Taster, Schalter oder Melder mit potentialfreiem Ausgang, 2 Eingangskanäle, anschließbare Kontaktgeber: Schalter, Taster, Serienschalter, Rollladenschalter und Serientaster, Bidirektionalität, Batteriebetrieb



Technische Daten

Spannungsversorgung	3 VDC
Batterie	1 x CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer	ca. 2,5 bis 3 Jahre (bei 20 Schalterbestätigungen pro Tag)
Materialart	Kunststoffgehäuse
Frequenz	50 Hz
Sendefrequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite (Freifeld)	ca. 150 m
Antenne	integriert
Anzahl schaltbarer Kanäle	2
Funktionen	Taster, Schalter, Dimmen, Rollladen
Anschließbare Kontaktgeber	Schalter, Serienschalter, Taster, Serientaster, Rollladenschalter, Klingeltaster, usw.
Potentialfreie Kontakte	Relais, Schütze, Stromstoß-Schalter, Bewegungsmelder, usw.
Bidirektionale Datenübertragung	Ja
Verzögerungszeit (Telegramm/Schaltbefehl)	20 ms
Optische Anzeige – Anlernvorgang	Auf dem Funk-Universalsender befindet sich eine LED (rot.) Bei jeder Signalausendung leuchtet diese LED kurz auf.
Mechanische Abmessungen (l x b x h) mm	(40 x 37 x 19) mm
Montage	Unterputzdose, Verteilerkasten, in BLUE ELECTRIC Aufputz-Gehäuse
Betriebstemperatur	min -5 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	min -30 °C bis +80 °C
Schutzart	IP 20
Konformität	RED