


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8220.0121.4	2	120	4008224638562

Free-control 3.0 Funk-Wandschalter HK 05, 1 Empfänger(gruppe) ansteuerbar, inkl. Flächenwippe, Montage- und 1-fach Abdeckrahmen, Batteriebetrieben



Technische Daten

Spannungsversorgung	3 VDC
Batterie	1 x CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer	ca. 2,5 bis 3 Jahre (bei 20 Schalterbestätigungen pro Tag)
Materialart	Kunststoff
Materialgüte	Thermoplast
Farbe	arktischweiß
Frequenz	50 Hz
Sendefrequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite (Freifeld)	ca. 150 m
Antenne	integriert
Anzahl schaltbarer Kanäle	1
Bidirektionale Datenübertragung	Ja
Verzögerungszeit (Telegramm/Schaltbefehl)	20 ms
Optische Anzeige – Anlernvorgang	Auf dem Funk-Elektronikmodul befindet sich eine LED (rot). Durch die Schalterwippe nicht sichtbar. Diese leuchtet bei jeder Signalausendung kurz auf.
Betriebstemperatur	min -5 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	min -30 °C bis +80 °C
Schutzart	IP 20
Montage	Inkl. Montagerahmen zum Kleben oder schrauben (Montagematerial ist enthalten), Aufputz oder in Mehrfachrahmen
Konformität	RED