

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
2931.0521.3	5	120	4008224639316

Free-control 3.0 Tür-/ und Fensterkontakt, zur Erkennung des Öffnungsstatus von Türen und Fenstern, integrierter optischer Infrarot-Sensor, Batteriebetrieben, Bidirektionalität



Technische Daten

Spannungsversorgung	1,5 V
Batterie	1 x Alkaline AA (im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre
Materialart	Kunststoff
Farbe	arktischweiß
Frequenz	50 Hz
Sendefrequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite (Freifeld)	ca. 150 m
Antenne	integriert
Funktion/Anzeige	Fenster/Tür geöffnet oder Fenster/Tür geschlossen
Bidirektionale Datenübertragung	Ja
Verzögerungszeit (Telegramm/Schaltbefehl)	20 ms
Optische Anzeige – Anlernvorgang	Auf dem Funk-Tür- und Fensterkontakt befindet sich eine LED (rot/grün). Bei jeder Signalausendung leuchtet diese LED kurz auf.
Mechanische Abmessungen (l x b x h) mm	(20 x 16 x 70) mm
Abmessungen Tür-/Fensterkontakt:	
Mechanische Abmessungen (l x b x h) mm	(20 x 16 x 18) mm
Abmessungen Tür-/Fenstergegenkontakt:	
Montage	Klebestreifenbefestigung (Montagematerial ist enthalten)
Betriebstemperatur	min 0°C bis +40°C
Schutzart	IP 20
Konformität	RED