

# KERN HDB5K5N

Praktisch, preiswert und stets griffbereit



## Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 90 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 180 h

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127H

Justage auf Aufstellungsort: 961-247

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Hängewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 225 x 150 x 70 mm

Bruttogewicht: 383,860 g

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 200 g

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 70 x 25 x 105 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 195 x 70 x 25 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 5 g

Anwärmzeit: 10 min

Auflösung: 1000

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 5 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 15 g

Präzision (von [Max]): 0,005

Reproduzierbarkeit: 5 g

Wägebereich [Max]: 5 kg

Wägeeinheiten: kg lb N

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,200 cm