

# KERN CXB3K0.2

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	15 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	60 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	200 h
Akkuladezeit:	8 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 380 x 175 mm
Bruttogewicht:	5,132 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,973 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	300 x 330 x 110 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	300 x 225 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	15000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	600 mg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	400 mg
Reproduzierbarkeit:	200 mg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
----------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen100 mg (Labor):	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Normal):	
Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	30000

## Funktionen

Summenspeicherfunktion:	ja
Zählfunktion:	ja