

KERN EOB35K10



Die Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen â auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	30 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	20 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 g
Reproduzierbarkeit:	10 g
Tarierbereich:	35 kg
Wägebereich [Max]:	35 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO
-----------------------------------	---------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 415 x 130 mm
Bruttogewicht:	5,640 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	210 x 110 x 45 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	315 x 305 x 55 mm
Gehäusematerial:	Gusseisen
Kabellänge Anzeigegerät:	1,800 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	314,500 x 304,500 mm