

Datenblatt

Kupplung

Art. Nr. 57621000 (IV)
Art. Nr. 57621500 (EV)

04.07.2018

Spannungsbereich: max. 24 Volt
Strombelastung: max. 16 Ampere
Anschlüsse: Flachstecker 6,3 mm

Material:

Stufenhülse: LDPE LD 605BA
Gehäuse: Polycarbonat
Temperaturbelastung: max. 135 °C
Kontaktfeder: Cu Sn 6 HV 160
Oberfläche: gal. Ni 5
Kontakthülse: Cu Zn 37 F45
Oberfläche: gal. Ni 5

Kupplung

Art. Nr. 57621000 (IV)
Art. Nr. 57621500 (EV)

04.07.2018

