

Datenblatt

Aufbau-Steckdose mit Deckel

Art. Nr. 67608100 (IV)

Art. Nr. 67618100 (EV)

19.09.2018

Spannungsbereich:	max. 24 Volt
Strombelastung:	max. 16 Ampere
Umgebungstemperatur:	-40°C - +80°C
Anschluss:	6,3 mm Flachsteckanschluss für vollisolierte Stecker
Leitungsquerschnitt:	1,5mm ² bis 2,5mm ²

Material Einbausteckdose:

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	max. 135 °C
Kontaktfeder:	Cu Sn 6 HV 160
Oberfläche:	vernickelt
Kontakthülse:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	vernickelt
Schrauben:	B 2,9 x 12 St 4,8
Oberfläche:	gal. Zn 5
Deckel:	Polyethylen LDPE 45 Shore
Steckzyklen:	5000

Aufbau-Steckdose mit Deckel

Art. Nr. 67608100 (IV)
Art. Nr. 67618100 (EV)

19.09.2018

