

Datenblatt

DIN Einbau Normsteckdose mit Deckel & Montageplatte

Art. Nr. 67607130 (IV)
Art. Nr. 67617130 (EV)

07.02.2018

Spannungsbereich:	max. 24 Volt
Strombelastung:	max. 16 Ampere
Anschluss:	6,3 mm T-Flachsteckeranschluss
Befestigungsart:	4 x Befestigungsschraube
Paneldicke:	beliebig
Einbaubohrung:	min. \varnothing 25,4 mm

Material Einbausteckdose:

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	max. 135 °C
Montageplatte:	ABS
Deckel:	Polycarbonat
Kontaktfeder:	Cu Sn 6 HV 160
Oberfläche:	vernickelt
Kontakthülse:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	vernickelt
Deckel:	Polycarbonat

DIN Einbau Normsteckdose mit Deckel & Montageplatte

Art. Nr. 67607130 (IV)
Art. Nr. 67617130 (EV)

07.02.2018

