

Datenblatt

DIN Einbau Normsteckdose

Art. Nr. 67607000 (IV)
Art. Nr. 67617000 (EV)

19.09.2018

Spannungsbereich:	max. 24 Volt
Strombelastung:	max. 16 Ampere
Umgebungstemperatur:	-40°C - +80°C
Anschluss:	6,3 mm T-Flachsteckanschluss für vollisolierte Stecker
Leitungsquerschnitt:	1,5mm ² bis 2,5m ²
Paneldicke:	2 - 9 mm
Einbaubohrung:	min. ø18 mm

Material Einbausteckdose:

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	max. 135 °C
Kontaktfeder:	Cu Sn 6 HV 160
Oberfläche:	vernickelt
Kontakthülse:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	vernickelt
Steckzyklen:	5000

