

# Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 63.314.0 - Crosstwist Mid S3 HRO SRC



Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz  
Plus: angespritzter Vorderkappenschutz und Fersenschutz  
Schaft: Leder, Mikrofaser und Textil  
Futter: BreathActive Funktionsfutter  
Fußbett: evercushion® BA  
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig  
Größen / Weite: 39 - 47 / 11



## Gummisohle URBAN

Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle mit seinen verschieden geformten Profilelementen sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Kontakt zum Boden. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird Reibung und somit Ermüdungserscheinungen stark reduziert.



## Fiberglaskappe

Die neu entwickelte High-Tech-Fiberglas-Zehenschutzkappe bietet enorme Widerstandsfähigkeit und mehr Zehenfreiheit.



## idCell

Das idCell Element im Fersenbereich besteht aus sehr leichtem, geschäumtem EVA und absorbiert optimal Schläge und Stöße beim Aufsetzen der Ferse.



## EVA Zwischensohle

In dieser ultraleichten Zwischensohle sorgen unzählige kleine Luftbläschen für eine optimale Dämpfung und verbessern die Abrollbewegung des Fußes.



## evercushion® BA

Das BreathActive-Material der Sohle transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt in Kombination mit dem wasserabsorbierenden und antibakteriell beschichteten Obermaterial für ein perfektes Fußklima. Das anatomisch geformte Fußbett komplettiert den hohen Performanceanspruch unserer URBAN Serie.



## Obermaterial

Robustes Leder und Microfaser machen diesen Schuh widerstandsfähiger gegenüber den Belastungen im harten Arbeitstag. Textileinsätze sorgen für mehr Atmungsaktivität.