

PRODUKTDATENBLATT

Artikel-Nr. 64.412.0 - Niobe Blue Wns Low S3 ESD SRC



Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, Vorderkappenschutz
Schaft: glattes Vollrindleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: Duo-PU-Sohle **naturalFLEXMOTION™** mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest
Größen / Weite: 36 - 42 / F



naturalFLEXMOTION™

Die Duo-PU-Sohle besteht aus einer enorm weichen und dämpfenden PU-Zwischensohle und einer hochflexiblen PU-Laufsohle. Das Wafer-Profil bietet besonders guten Halt auf Industrieböden, ist leicht zu reinigen und hat erklassigen „LadderGrip“.



FAP®-Durchtrittschutz

Ein flexibler Durchtrittschutz aus keramikbeschichteten Fasern schützt die Füße vollflächig vor eindringenden Gegenständen.



iCELL

Die extrem belastbare Wabenstruktur des iCELL Elements verbessert die Dämpfungseigenschaften des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort.



Stahlkappe

Neu entwickelte Stahlkappe mit großer Zehenfreiheit für mehr Komfort und spezieller Passform für Frauenfüße.



evercushion® BA+

Das anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende Fußbett verfügt über eine rutschfeste Oberfläche. Zwei Lagen geschäumtes Polyurethan in unterschiedlichen Dichten sorgen für eine aktive Dämpfung. Die Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie die Längsgewölbeunterstützung verbessern den Halt. Zusätzlich sorgen sie für eine natürliche Haltung des Fußes, Druckentlastung und Stimulation der Muskulatur beim Gehen.



Obermaterial

Das Obermaterial besteht aus robustem, extrem belastbarem Vollrindleder, das widerstandsfähig gegen Abnutzung ist. Das glatte, weiche Material bietet optimalen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und ist leicht zu reinigen.