

ZI-STE3000IV

Stromerzeuger



- INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- geschlossener Corpus und dementsprechend auch geräuschärmer
- bequemer Transport durch ausfahrbaren Griff und Transporträder
- einfache Bedienung



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-STE3000IV

Stromerzeuger



Technische Details

Motorleistung S1 in W	4300
Tank-Kapazität in l	10
Starter	CDI
max. Leistung in W	3200 S2(5min)
Gleichstrom	12V 6A
Laufleistung in h	6
Bruttogewicht in kg	44,300
Verpackungsbreite in mm	440
Verpackungshöhe in mm	520

Motortyp	1-Zylinder 4-Takt OHV Motor
Kraftstoff	ROZ95
Drehzahl in min-1	3600
Steckdose	2x 230V 50Hz
Generatordauerleistung in W	2800
Schall-Druckpegel in dB(A)	64-76
Nettogewicht in kg	39,300
Verpackungslänge in mm	700
EAN Code	9120039232607

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**