

Bedienungsanleitung (DE)

EXTECH®

Stoppuhr/Uhr mit
hintergrundbeleuchtetem Display

Modell STW515



Einleitung

Vielen Dank für Ihre Wahl der wasserfesten Stoppuhr Exttech STW515 mit Zwischenzeit-, Alarm- und Uhrzeitfunktion. Diese Stoppuhr wird bei richtiger Handhabung und Pflege viele Jahre lang verlässlich arbeiten. Für dieses Gerät gilt eine 1-jährige, eingeschränkte Garantie.

Schnellstart-Anleitung

Licht-Taste

Kurz drücken, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten.

Modus-Taste

Drücken Sie kurz die MODUS-Taste, um durch die 4 Modi zu wechseln: Normalzeit, Stoppuhr, Alarm-Einstellung, Uhrzeit-Einstellung.

Start/Stop-Taste

Im Normalzeit-Modus lange drücken, um das Datum anzuzeigen.

Im Stoppuhr-Modus kurz drücken, um die Zählung zu starten oder zu stoppen.

Im Alarm- oder Uhrzeit-Einstellmodus kurz drücken, um den Zeitwert zu erhöhen (für einen Schnellauf lange drücken). Die Zwischenzeit/Reset-Taste kurz drücken, um zwischen Minuten/Sekunden zu wechseln.

Zwischenzeit/Reset-Taste

Im Normalzeit-Modus lange drücken, um die Alarmzeit anzuzeigen.

Im Stoppuhr-Modus kurz drücken, um den Wert zurückzusetzen oder die Zwischenzeit anzuzeigen.

Im Alarm-Modus kurz drücken, um zwischen Stunden- und Minuteneinstellung zu wechseln.

Im Uhrzeit-Einstellmodus kurz drücken, um durch die Datum- und Uhrzeit-Einstellungen zu wechseln.

Betrieb

MODUS-AUSWAHL

Drücken Sie kurz die MODUS-Taste, um durch die 4 Modi zu wechseln: Normalzeit, Stoppuhr, Alarm-Einstellung und Uhrzeit-Einstellung

NORMALZEIT-MODUS

1. Im Normalzeit-Modus werden die Stunden/Minuten/Sekunden und der Wochentag angezeigt.
2. Drücken Sie lange die ZWISCHENZEIT/RESET-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen.
3. Drücken Sie lange die Taste START/STOPP, um Monat und Tag anzuzeigen.
4. Um den Alarm ein- oder auszuschalten, drücken Sie die START/STOPP-Taste und halten Sie gleichzeitig die ZWISCHENZEIT/RESET-Taste gedrückt (das Glocken-Symbol erscheint auf der rechten Seite, wenn der Alarm eingeschaltet ist).

STOPPUHR-MODUS

(zum Aufrufen im Normalmodus einmal die MODUS-Taste drücken)

Beim ersten Aufruf des Stoppuhr-Modus blinken die Symbole SU-FR-SA.

A. Anzeige der verstrichenen Zeit

1. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Stopp (die Symbole SU-SA blinken)
2. Drücken Sie zum Stoppen die Taste Start/Stopp (die Symbole SU-FR-SA blinken)
3. Drücken Sie zum Neustart die Taste Start/Stopp
4. Drücken Sie zum Stoppen die Taste Start/Stopp
5. Drücken Sie die Taste Zwischenzeit/Reset, um die Anzeige zurückzusetzen
6. Drücken Sie die Taste MODUS, um zum Normalmodus zurückzukehren

B. Zwischenzeit

1. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Stopp (die Symbole SU-SA blinken)
2. Drücken Sie für eine Zwischenzeit die Taste Zwischenzeit/Reset (die Symbole SU-TH-SA blinken)
3. Drücken Sie zum Fortsetzen der Zwischenzeit die Taste Zwischenzeit/Reset (die Symbole SU-SA blinken)
4. Drücken Sie zum Stoppen die Taste Start/Stopp (die Symbole SU-FR-SA blinken)
5. Drücken Sie die Taste Zwischenzeit/Reset, um die Anzeige zurückzusetzen.
6. Drücken Sie die Taste MODUS, um zum Normalmodus zurückzukehren.

C. Timer für zwei Wettbewerber

1. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Stopp (die Symbole SU-SA blinken)
2. Drücken Sie für eine Zwischenzeit die Taste Zwischenzeit/Reset (die Symbole SU-TH-SA blinken)
3. Drücken Sie zum Stoppen die Taste Start/Stopp (die Symbole SU-TH-FR-SA blinken)
4. Drücken Sie zum Fortsetzen der Zwischenzeit die Taste Zwischenzeit/Reset (die Symbole SU-FR-SA blinken)
5. Drücken Sie die Taste Zwischenzeit/Reset, um die Anzeige zurückzusetzen
6. Drücken Sie die Taste MODUS, um zum Normalmodus zurückzukehren

ALARM-EINSTELLUNG

(zum Aufrufen im Normalmodus zweimal die MODUS-Taste drücken)

1. Die Stunden-Ziffern und das Symbol MO blinken
2. Drücken Sie kurz die Taste STOP/START, um die Stunde zu erhöhen (für einen Schnellauf lange drücken). Dieser Schritt aktiviert auch den Alarm und zeigt das Alarm-Symbol an
3. Drücken Sie die Taste ZWISCHENZEIT/RESET, um die Minuten anzuwählen
4. Drücken Sie kurz die Taste STOP/START, um die Minuten zu erhöhen (für einen Schnellauf lange drücken)
5. Drücken Sie die Taste MODUS, um die Alarmeinstellung zu speichern und zur Uhrzeit-Anzeige zurückzukehren
6. Um den Alarm zu aktivieren, folgen Sie Schritt 4 im Abschnitt Normalzeit-Modus. Beachten Sie, dass die Alarmzeit-Einstellung den Modus AM, PM oder H wiedergibt, der im Abschnitt DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN programmiert wurde.

ALARM-SCHLUMMERFUNKTION und ALARM-STUMMSCHALTUNG

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste START/STOPP.

Es beginnt ein 5-minütiger Schlummermodus. Um den Alarm ohne Schlummerfunktion stumm zu schalten, drücken Sie die Taste ZWISCHENZEIT/RESET, sobald der Alarm ertönt.

STUDENTON

(die Stoppuhr gibt zu jeder vollen Stunde einen Signalton ab)

Um den Studenton einzuschalten, halten Sie die Taste ZWISCHENZEIT/RESET gedrückt und drücken Sie anschließend kurz die Taste MODUS (während Sie die Taste ZWISCHENZEIT/RESET gedrückt halten), bis die Wochentage angezeigt werden. Um den Studenton auszuschalten, drücken Sie kurz die Taste MODUS (während Sie die Taste ZWISCHENZEIT/RESET gedrückt halten), bis die Wochentage nicht mehr angezeigt werden.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

(zum Aufrufen im Normalmodus dreimal die MODUS-Taste drücken)

Drücken Sie kurz die Taste ZWISCHENZEIT/RESET, um durch die Einstellungen zu wechseln.

(SS/MM/HH/Tag/Monat/Wochenzeit). Die blinkende Ziffer ist jene, die zur Bearbeitung bereit ist.

Drücken Sie kurz die START/STOPP-Taste, um die blinkende Ziffer zu erhöhen; für einen Schnellauf drücken Sie die Taste lange. Die Stundenziffer wechselt durch A (für AM), P (für PM) und H (für 24-Stunden-Uhrformat). Drücken Sie die Taste MODUS, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Batterie austauschen

Diese Stoppuhr wird von einer CR2032 Knopfzelle betrieben. Entfernen Sie die sechs (6) Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite der Uhr, um das Batteriefach zu öffnen und auf die Batterie zuzugreifen. Es wird empfohlen, die Batterie von einem qualifizierten Techniker wechseln zu lassen. Die Lebensdauer der Batterie beträgt üblicherweise ein Jahr.



Entsorgen Sie Batterien und das Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden Verordnungen.

Technische Angaben

Betriebstemperatur	-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 90 %
Spannungsversorgung	CR2032 x 1
Abmessungen	66,5 (B) x 77 (H) x 19 (T) mm (2,6 x 3,0 x 0,7")
Gewicht	56 g (2 oz.)

Kundendienst kontaktieren

Support – Telefonnummer:

U.S. (866) 477-3687; Int'l +1 (603) 324-7800

Kalibrierung, Reparatur, Rücksendungen – E-Mail:

repair@extech.com

Technischer Support: <https://support.flir.com>

Urheberrechte © 2019 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form

www.extech.com