


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1009.52
EAN:	7611614047768
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
O-Ring	NBR
Knickschutztülle	EPDM
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	Pg 9
Minimaler Klemmbereich	6.0 mm
Maximaler Klemmbereich	8.8 mm
Schlüsselweite	20 mm
Masswert H	24 mm
Masswert T	45
Gewindelänge L	6 mm
Versand	50
Preisgruppe	540