

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Gartenpumpe GP 4000 INOX	31371	24 Monate	
		4011458313716		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
-	-	-	-	-
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	
39,0	19,5	27,0	6,6 / 7,8	1

Gartenpumpe GP 4000 INOX	Menge / Palette:	
	Menge / LKW:	

Kurzbeschreibung:

Robuste, selbstansaugende Jet-Gartenpumpe mit Edelstahlpumpengehäuse, Ein-und Ausschalter und einen ergonomischen Handgriff für den komfortablen Transport. Für das Fördern von klarem Wasser. Zum Befüllen und Entleeren von Wassertanks u.ä.. Durch den hohen Wirkungsgrad ist dieses Gerät auch gut geeignet zum Betrieb von Beregnern.

Technische Daten:

Motor:	800 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	42 m / 4,2 bar
Fördermenge max.:	66 l/min / 4.000 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F
Anzahl Beregner max.:	3



Prüfzeichen:

