

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Drainage-Tauchpumpe</b> <b>I-Compac 7500</b>	<b>30190</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>	
		4011458301904		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) brutto</b>
46,0	38,3	38,0	18,6	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) net. / brut.</b>	
22,0	18,0	36,0	4,2 / 4,5	

<b>Drainage-Tauchpumpe</b> <b>I-Compac 7500</b>	<b>Menge / Palette:</b>	
	<b>Menge / LKW:</b>	

**Kurzbeschreibung:**

Speziell konstruierte Schmutzwasser-Drainage-Tauchpumpe mit vertikalem Pumpenausgang und integriertem Schwimmerschalter, zum Einsatz in Drainageschächten. Diese Pumpe ist umschaltbar von automatischen auf manuellen Betrieb. Auch für verschmutztes Wasser bis 16 mm Korngröße verwendbar.

**Technische Daten:**

Motor: 400 Watt  
 Spannung / Frequenz: 230 V~ / 50 Hz  
 Förderhöhe / Druck max.: 5 m / 0,5 bar  
 Fördermenge max.: 125 l/min / 7.500 l/h  
 Pumpengehäuse: Kunststoff  
 Druckanschluss: 47,8 mm (1½" AG)  
 Temperatur max. medium: 35 °C  
 Anschlusskabel: 10 m / 05RN8-F  
 Korngröße max.: 16 mm  
 Max. Eintauchtiefe: 5 m  
 Mindestabsaugniveau: 25 mm

**Lieferumfang:**

- Multidimensionsanschlussstück: 45.48 mm (1½" IG)  
 - 33,25 mm (1" AG) Ø 33 mm - Ø 25 mm



**Prüfzeichen:**

**CE**