

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ EAN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Gartenpumpe GP 5000 INOX	31372	24 Monate	
		4011458313723		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
-	-	-	-	-
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	VK-Einheit
40,0	22,5	29,5	9,0 / 10,4	1

Gartenpumpe GP 5000 INOX	Menge / Palette:	
	Menge / LKW:	

Kurzbeschreibung:

Robuste, selbstansaugende Jet-Gartenpumpe mit Edelstahlpumpengehäuse, Ein- und Ausschalter und einem ergonomischen Handgriff für den komfortablen Transport.
Für das Fördern von klarem Wasser. Zum Befüllen und Entleeren von Wassertanks u.ä.. Durch den hohen Wirkungsgrad ist dieses Gerät auch gut geeignet zum Betrieb von Beregnern.

Technische Daten:

Motor: 1.200 Watt
 Förderhöhe / Druck max.: 45 m / 4,5 bar
 Fördermenge max.: 83 l/min / 5.000 l/h
 Ansaughöhe max.: 9 m
 Pumpengehäuse: Edelstahl
 Druckanschluss: 30,93 mm (1" IG)
 Sauganschluss: 30,93 mm (1" IG)
 Temperatur max. medium: 35 °C
 Anschlusskabel: 1,5 m / H07RN-F
 Anzahl Beregner max.: 5



Prüfzeichen:



www.tuv.com
ID 3000000000