

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ EAN	Garantie		
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	GPP 2100 M	30183	24 Monate		
		4011458301836			
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) brutto	Verp. Einheit (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe		
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) net. / brut.	VPE (Stk.)	
Breite	Tiefe	Höhe			
28,00	18,00	20,50	6,6 / 7,1	2	

GPP 2100 M

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Robuste Peripher-Pumpe mit (Keine Vorschläge),
Messinglaufrad und Ein- und Ausschalter.
Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-
Überlastungsschutz.

Pumpe ist nicht selbstansaugend

Technische Daten:

Motor:	550 Watt
Förderhöhe Druck max.:	35 m / 3,5 bar
Fördermenge max.:	2.100 l/h
Pumpengehäuse:	Guss
Laufrad:	Messing
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F
Druckanschluss:	IG, 30,93 mm (1")
Sauganschluss:	IG, 30,93 mm (1")



Prüfzeichen:

