

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Hauswasserwerk</b> <b>HWW 3000 INOX</b>	<b>31143</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>	
		4011458311439		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>
-	-	-	-	-
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b>VK-Einheit</b>
48,5	29,0	40,0	10,1 / 11,3	1
<b>Hauswasserwerk</b> <b>HWW 3000 INOX</b>		<b>Menge / Palette:</b>		<b>24</b>
		<b>Menge / LKW:</b>		<b>792</b>

**Kurzbeschreibung:**

Kompaktes, flexibel einsetzbares Hauswasserwerk mit selbstansaugendem Jet-Pumpensystem. Pumpengehäuse sowie Druckkessel aus Edelstahl - mit hochwertiger EPDM-Membrane.

Für das Fördern bzw. Weiterleiten von klarem Wasser mit konstantem Druck z.B. aus Brunnen und Zisternen. Durch hohen Wirkungsgrad auch für den Betrieb eines Beregners oder als Druckerhöhungsanlage geeignet.

**Technische Daten:**

Motor:	550 Watt
Förderhöhe max.:	42 m / 4,2 bar
Fördermenge max.:	2.950 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckkessel / Volumen:	Edelstahl / 18 l
Druckanschluss:	IG, 30,93 mm (1")
Sauganschluss:	IG, 30,93 mm (1")
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F



**Prüfzeichen:**

