

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Schwimmbadfilterpumpe mit Timer</b> <b>SPP 400 FT</b>	<b>30443</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>	
		4011458304431		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>
-	-	-	-	-
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b>VK-Einheit</b>
43,5	19,0	21,5	5,4 / 7,3	1

**Schwimmbadfilterpumpe mit Timer**  
**SPP 400 FT**

Menge / Palette:

Menge / LKW:

**Kurzbeschreibung:**

Diese hochwertige und selbstansaugende Pumpe ist ideal um in den Filterkreislauf installiert zu werden und das Poolwasser sauber zu halten. Dank dem leistungsfähigen Motor ist diese Pumpe extrem robust und arbeitet effizient und geräuscharm. Der Klarsichtdeckel lässt sich leicht werkzeuglos öffnen, um den integrierten Filterkorb zu reinigen. Damit entfernen Sie den Grobschmutz aus Ihrem Schwimmbad und sorgen für einen sauberen Badespass. Im Lieferumfang befinden sich zwei Anschlussstücke und eine mechanische Zeitschaltuhr, mit der die Programmierung von täglichen Reinigungsintervallen möglich ist.

**Technische Daten Pumpe:**

Motor: 400 Watt  
 Förderhöhe / Druck max.: 9 m / 0,9 bar  
 Fördermenge max.: 10.000 l/h  
 Ansaughöhe max.: 8 m  
 Pumpengehäuse: Kunststoff  
 Saug- und Druckanschluss: 45,48 mm (1 1/2" IG)  
 Temperatur max. medium: 35 °C  
 Anschlusskabel: 1,55 m / H05RN-F

**Technische Daten Zeitschaltuhr:**

Ein / Aus Intervalle: 96 x pro Tag  
 Ein / Aus Zeit min.: 15 min  
 Leistung max.: 230 V / 16 A / 3680 Watt  
 Temperatur max.: - 25 °C bis 55 °C

**Lieferumfang:**

2x Anschlussstück  
 32 / 38 mm Schlauchanschluss / 1 1/2" AG (47,80 mm)

**Prüfzeichen:**

