

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Hauswasserwerk</b> <b>HWW 1300/25 Plus TLS</b>	<b>31158</b>	<b>24</b>	
		4011458311583	<b>Monate</b>	
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>
-	-	-	-	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>(Stk.)</b>	
51,0	29,0	61,0	-	
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	
51,0	29,0	61,0	14,4 / 16,4	
			1	

<b>Hauswasserwerk</b> <b>HWW 1300/25 Plus TLS</b>	<b>Menge / Palette:</b>	<b>18</b>
	<b>Menge / LKW:</b>	<b>594</b>

**Kurzbeschreibung:**

Dieses Hauswasserwerk in gehobener Ausführung verfügt über eine leistungsstarke, selbstansaugende Jet-Pumpe mit einem Pumpengehäuse aus Edelstahl. Ideale Anwendungsgebiete sind: automatische Hauswasserversorgung aus Brunnen und Zisternen, Gartenbewässerung sowie automatische Beregnung. Der integrierte Trockenlaufschutz verhindert Schäden an der Hydraulikeinheit bei Störungen durch Wassermangel.

**Technische Ausführung:**

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, Pumpengehäuse aus hochwertigem Edelstahl, integrierter Trockenlaufschutz (TLS), Membrane aus hochwertigem EPDM, Hydraulikeinheit aus Noryl.

**Technische Daten:**

Motor: 1.200 Watt  
 Förderhöhe / Druck max.: 50 m / 5,0 bar  
 Fördermenge max.: 73 l/min / 4.350 l/h  
 Ansaughöhe max.: 9 m  
 Pumpengehäuse: Edelstahl  
 Druckkessel / Volumen: Stahl / 22 l  
 Druckanschluss: 30,93 mm (1" IG)  
 Sauganschluss: 30,93 mm (1" IG)  
 Temperatur max. medium: 35 °C  
 Anschlusskabel: 1,5 m / H07RN-F  
 Anzahl Beregner max.: 4 Stk.



**Prüfzeichen der Pumpe:**

