

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.tip-pumpen.de	<b>Gartenpumpe</b> <b>Garten-Jet 1000 Plus</b>	30186	<b>24</b> <b>Monate</b>	
		4011458301867		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) brutto</b>
-	-	-	-	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) net. / brut.</b>	
39,2	19,3	26,3	8,1 / 10,4	
<b>Gartenpumpe</b> <b>Garten-Jet 1000 Plus</b>		<b>Menge / Palette:</b>		
		<b>Menge / LKW:</b>		

**Kurzbeschreibung:**

Robuste, selbstansaugende Jet-Gartenpumpe mit Guß-Pumpengehäuse, Ein-Ausschalter und ergonomischem Handgriff für komfortablen Transport. Diese Pumpe besitzt einen wartungsfreien Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz.

**Technische Daten:**

Motor: 800 Watt  
 Förderhöhe / Druck max.: 46 m / 4,6 bar  
 Fördermenge max.: 58 l/min / 3.500 l/h  
 Ansaughöhe max.: 9 m  
 Pumpengehäuse: Guss  
 Druckanschluss: 30,93 mm (1" IG)  
 Sauganschluss: 30,93 mm (1" IG)  
 Temperatur. max. medium: 35° C  
 Anschlusskabel: 1,5 m / H07RN-F  
 Anzahl Beregner max.: 3



**Prüfzeichen:**

