

SEARCHLIGHT POWER IN YOUR HAND



 **FAVOUR**

VERTREIBEN SIE DIE DUNKELHEIT MIT NUR EINER HAND!

Unsere Hi-Power-Taschenlampen liefern eine hervorragende Leistung, die für Abenteuer in der Dunkelheit oder Notsignale mehr als ausreichend ist. Die starke Lichtkraft der hochlumigen Modelle verschafft Ihnen klare Sicht auf einen gesamten Bereich. Müssen Sie Bewegungen in der Ferne überprüfen? Dann kann Ihnen die Version mit großer Reichweite helfen. Bestimmte Modelle können an einem vielseitigen Gurt befestigt werden, der sich in unerwarteten Situationen als äußerst nützlich erweisen kann.

T2417 LI-ION / 12000 LUMEN / 93 STD



Modus
Wahlschalter



Wasserbeständig
und staubdicht



Blink
Impuls

**12000
LUMEN**

MODUS¹

EIN > AUS

BATTERIETYP

1 x 7.4V 7800mAh Li-ion Akku (Inklusive)

LEUCHTMITTEL

4 x Weiße CREE XHP LED

ZUBEHÖR

DC12V 2A Adapter (Inklusive)
Trageriemen (Inklusive)

GRÖSSE

Ø94mm x 269mm

GEWICHT

1318g [mit Akku]

Modus Wahlschalter

- |||| TURBO
- |||| HOCH
- ||| MITTEL
- || NIEDRIG
- | ECO
- ⚡ 8Hz BLINK-IMPULS
- 🔒 LOCK-OUT [Nach dem Gebrauch immer verriegeln]



ANSI FL 1						
TURBO	12000 Lumen	74600cd	545m	3std		
HOCH	5000 Lumen	31200cd	350m	3.5std		
MITTEL	1600 Lumen	9200cd	190m	5std		
NIEDRIG	500 Lumen	2800cd	105m	18std	✓	✓
ECO	100 Lumen	540cd	45m	93std		
8Hz BLINK-IMPULS*	NA	NA	NA	10std		

* Die Spezifikationen für den Blinkmodus können nicht nach ANSI FL1 Standard gemessen werden. Die Laufzeit des Blinkmodus basiert nur auf der Messung der Änderung der Batteriekapazität.

¹ ACHTUNG! Schauen Sie niemals direkt in das Licht und richten Sie die Lampe niemals direkt auf andere Personen, da dies zu dauerhaften Augenverletzungen führen kann. Lassen Sie diese Taschenlampe niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet, da sie extreme Hitze erzeugen und Brand verursachen kann.

T2517

LI-ION / 3000 LUMEN / 26 STD

IP67

Wasserbeständig
und staubdicht



Blink
Impuls

**3000
LUMEN**



MODUS¹

BATTERIETYP

LEUCHTMITTEL

ZUBEHÖR

GRÖSSE

GEWICHT

NIEDRIG > MITTEL > HOCH > TURBO > AUS

1 x 3.7V 5000mAh Li-ion Akku (Inklusive)²

1x Weiße Cree XHP LED

DC12V 1A Adapter (Inklusive)
Trageriemen (Inklusive)

Ø58mm x 174mm

460g [mit Akku]

ANSI FL 1



	3000 Lumen	36200cd	380m	1.5std		
TURBO	3000 Lumen	36200cd	380m	1.5std		
HOCH	1000 Lumen	11150cd	210m	2std		
MITTEL	500 Lumen	6350cd	160m	5std	✓	✓
NIEDRIG	100 Lumen	1450cd	75m	26std		
8Hz BLINK-IMPULS*	NA	NA	NA	8std		

* Die Spezifikationen für den Blinkmodus können nicht nach ANSI FL1 Standard gemessen werden. Die Laufzeit des Blinkmodus basiert nur auf der Messung der Änderung der Batteriekapazität.

T2617

LI-ION / 1100 LUMEN / 24 STD



1000 Meter
Leuchtwerte



Wasserbeständig
und staubdicht



Blink
Impuls

**1000
METER**



MODUS¹

BATTERIETYP

LEUCHTMITTEL

ZUBEHÖR

GRÖSSE

GEWICHT

NIEDRIG > MITTEL > HOCH > TURBO > AUS

1 x 7.4V 2600mAh Li-ion Akku (Inklusive)
oder 3x1.5V C Alkali Batterien (nicht inklusive)

1 x Weiße Cree XP-L HI LED

DC12V 1A Adaptor [Inklusive]
Trageriemen [Inklusive]

Ø87mm x 264mm

725g [mit Akku]

ANSI FL 1



	1100 Lumen	267200cd	1030m	1.5std		
TURBO	1100 Lumen	267200cd	1030m	1.5std		
HOCH	650 Lumen	158400cd	795m	6std		
MITTEL	300 Lumen	68600cd	520m	14std	✓	✓
NIEDRIG	100 Lumen	25900cd	320m	24std		
8Hz BLINK-IMPULS*	NA	NA	NA	8std		

* Die Spezifikationen für den Blinkmodus können nicht nach ANSI FL1 Standard gemessen werden. Die Laufzeit des Blinkmodus basiert nur auf der Messung der Änderung der Batteriekapazität. Hinweis: Die Messung in der obigen Tabelle wurde mit einem 7,4 V 2600 mAh Li-Polymer-Akku getestet.

² WICHTIG! Um den Akku zu erhalten, sollten Händler das Produkt alle 6 Monate nach der Produktion aufladen. Benutzer sollten das Produkt alle 3 Monate aufladen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.



www.favour-europe.de