

## M-Series

Inklusive USB Typ-C Anschluss

Schlankes Aluminium-Design

Rutschfeste Beschichtung

**5** JAHRE  
GARANTIE



| Modell              | MP10MA  | MP15MA  |
|---------------------|---|---|
| Eingänge            | Micro USB: 5V DC 2A<br>USB-C: 5V DC 3A                      | Micro USB: 5V DC 2A<br>USB-C: 5V DC 3A                      |
| Ausgänge            | USB-A: 5V DC 2.4A<br>USB-A: 5V DC 2.4A<br>USB-C: 5V DC 3.0A | USB-A: 5V DC 2.4A<br>USB-A: 5V DC 2.4A<br>USB-C: 5V DC 3.0A |
| Akkuladezeiten ~    | 4,5 Stunden über USB-C                                      | 6,5 Stunden über USB-C                                      |
| Abmessungen (LxBxH) | 70 x 13,5 x 135 mm  | 70 x 18 x 135 mm  |
| Gewicht ~           | 233g  | 320g  |

## B-Series

**Smart Charge – intelligente Ladung**

**Lädt ein Smartphone bis zu**

**8 x vollständig auf**

**Umfassende Sicherheit**

**5 JAHRE  
GARANTIE**

5.000mAh

10.000mAh

20.000mAh

| Modell              | B05A                | B10A                                   | B20A                                   |
|---------------------|---------------------|--|--|
| Eingänge            | Micro USB: 5V DC 2A | Micro USB: 5V DC 2A                    | Micro USB: 5V DC 2A                    |
| Ausgänge            | USB-A: 5V DC 2.1A   | USB-A: 5V DC 2.1A<br>USB-A: 5V DC 2.1A | USB-A: 5V DC 2.1A<br>USB-A: 5V DC 2.1A |
| Akkuladezeiten ~    | 3,5 Stunden         | 6,5 Stunden                            | 12 Stunden                             |
| Abmessungen (LxBxH) | 46 x 22 x 93 mm     | 83 x 22 x 93 mm                        | 83 x 22 x 159 mm                       |
| Gewicht ~           | 128g                | 237g                                   | 454g                                   |