

# Verbindungsleitung NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Teilenummer: 562473

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Werte                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Entspricht Norm                    | EN 61076-2-101<br>ISO 20401                         |
| Leitungseigenschaft                | schleppkettentauglich                               |
| Schaltzustandsanzeige              | LED gelb                                            |
| Betriebsspannungsbereich DC        | 20,4 ... 26,4 V                                     |
| Strombelastbarkeit bei 40°C        | 3 A                                                 |
| Schutzart                          | IP65<br>IP67                                        |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 50 °C                                       |
| Anziehdrehmoment                   | 0,3 Nm                                              |
| Min. Kabel-Biegeradius             | 35 mm                                               |
| Produktgewicht                     | 165 g                                               |
| Aderenden                          | Aderendhülse                                        |
| Elektrischer Anschluss             | M8x1<br>Dose gewinkelt / Kabel<br>4-polig / 2-adrig |
| Kabelaufbau                        | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>                            |
| Kabeldurchmesser                   | 3,3 mm                                              |
| Kabellänge                         | 10 m                                                |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                        |
| Werkstoffinformation Gehäuse       | TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoffinformation Isolierhülle  | PVC                                                 |
| Werkstoffinformation Kabelmantel   | PUR                                                 |
| Werkstoffinformation Steckkontakte | Messing<br>vergoldet                                |