

Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch

Artikel-Nr.: 153621A0



Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Versorgungsspannung | 230 V/50 Hz oder 24 Vdc/SELV |
| Stromaufnahme | 500 mA max. oder 375 mA max. (bei 24 Vdc/SELV) |
| Leitungsart u. -querschnitt | starre und flexible Leitung, 0,12-0,5 mm ² |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 50° C |
| Abmessungen (B x H x T) | 242 x 85 x 52 mm |
| Länge Anschlusskabel | 1,5 m |
| Gewicht | 440 g |
| Funk-Frequenzband | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 320 m |
| Max. Anzahl Heizkreise | 12 |

Produkteigenschaften

- Stufenlose und energieeffiziente Steuerung der Fußbodenheizung in Kombination mit motorischen Stellantrieben für eine komfortable Regelung des Raumklimas
- Anstatt über thermische Stellantriebe (auf/zu) ermöglicht die Kombination aus Fußbodenheizungsaktor und motorischen Stellantrieben (HmIP-VDMOT) eine kontinuierliche, stetige Regelung der Fußbodenheizung – damit wird der hydraulische Abgleich der einzelnen Heizkreise überflüssig
- Statt sonst häufig 3 bis 5 W pro Heizkreis, verbraucht die Stetigregelung lediglich 0,2 W für die Temperaturregelung im gesamten Haus*
- Effiziente Auslastung des Heizungssystems und präzise Temperaturregelung auch bei geringem Wärmebedarf
- Werkzeuglose Installation über verpolungssichere Steckanschlüsse und Klickverschluss der Stellantriebe
- Automatische Erkennung von Ventilposition und Hub erleichtert die Installation
- Adaptive Regelung arbeitet wie automatischer, thermischer Abgleich
- Übersichtliche Anzeige aller Ventilpositionen auf großem, beleuchteten LC-Display
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/3x Kühlen)
- Für alle Arten von wasserbasierten Fußbodenheizungen geeignet
- Für den Betrieb ist neben einem Homematic IP Wandthermostat pro Raum eine der folgenden Lösungen erforderlich:
 - Stand-alone (ohne Access Point oder Zentrale, Konfiguration direkt am Wandthermostat)
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

* Fraunhofer-Institut: Auswertung Messkampagne FALMOT, 26.02.2019

Logistische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 153621A0 |
| EAN-Code | 4047976536214 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-FALMOT-C12 |
| Verpackungseinheit | 12 |
| Maße Verpackung | 184 x 281 x 97 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 917,0 g |

Lieferumfang

Homematic IP Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch

Netzkabel

Montagematerial (2x Schrauben, 2x Dübel)

Bedienungsanleitung