

JOY-VIEW 15

Tragbarer 15.6" USB-C Monitor mit Touchscreen



Egal ob Webinhalte oder Spiele, Notebook, Smartphone oder Spielekonsole, der Joy-View ist ein Display für jede Gelegenheit.

Der Joy-View wurde für das USB-Type-C Interface entwickelt und verfügt, neben seiner Full-HD-Auflösung, über einen hochwertigen Touchscreen. Viele weitere Geräte, wie Spielekonsolen, werden über einen zusätzlichen Mini-HDMI-Anschluss unterstützt.

Durch das beiliegende Smart Case ist der Joy-View nicht nur bei jedem Transport geschützt. Durch seine Stellfunktion sorgt das Case außerdem für einen sicheren, aufrechten Stand. So sind Sie mit dem Joy-View für jeden Einsatz gewappnet.

HAUPTMERKMALE

Abmessungen 360x230x10mm

Gewicht (Display) 1020g

Gewicht (Smart Case) 485g

Lieferumfang

Joy-View 15 Display, Smart Case, 1.5m HDMI zu miniHDMI Kabel, 1m TypeC zu TypeC Kabel, 1m USB-A zu USB-C Kabel, Stromadapter, HDMI zu mini HDMI Adapter, Reinigungstuch

DISPLAY MERKMALE

Auflösung 1920 x 1080

Bildschirmgröße 15.6"

Bildwiederholungsrate 60Hz

Kontrast 800:1

Helligkeit 300nit

Bildschirmtyp TFT IPS LCD

Hintergrundbeleuchtung LED Backlight

Farbraum 16.7M, NTSC 72%, sRGB bis zu 100%

Lautsprecher Doppellautsprecher 8Ω2W

Blickwinkel 178°

Seitenverhältnis 16:9

Stromversorgung 5-20V oder Type-C USB 3.0

Eingänge Mini HDMI, Type-C, Spannungseingang

Ausgänge 3.5mm Klinkenstecker



UNTERSTÜTZTE USB-C GERÄTE

Spielkonsolen	Nintendo Switch Tablet
Huawei	Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20, Mate 20 RS, P20 Pro, P20, P30, P30 Pro, MateBook 13, MateBook X Pro, MateBook X, MateBook E
Samsung	Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab A, Galaxy Book2, Galaxy Tab S3, Galaxy Book, Notebook 9 Pro, Notebook 7 Spin, Notebook 9, Notebook Flash
Apple	iPad Pro (2018), MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iMac Pro
Microsoft	Surface Book 2
Asus	VivoBook Flip, ROG STRIX Hero Edition, ROG Zephyrus M GM501GS, ROG STRIX Scar Edition, ZenBook Pro 15, ZenBook S, ROG STRIX, ROG STRIX GL503VD-UH73
Dell	XPS9380, XPS 13 9370, Inspiron 13, Inspiron 15, Alienware 17, Alienware 15 R4, Latitude 5590, G3 17, Inspiron 7777
HP	Pavilion x360, ENVY x360, Pavilion 15-CC610MS, ENVY x2, Pavillion 15-CX0051MS, ENVY x2 Detachable 12-E068MS, ENVY Notebook 17-U193MS, Pavilion Gaming Desktop 790-0021, Pavilion 24-XA0031

Lenovo

Legion Y7000, Miix 630,
Flex 14 81EM000LUS,
Flex 14 81EM000KUS,
Flex 5 81CA0013US,
Ideapad 720S, Flex 5
81CA0016US, Ideacentre
730S

WEITERE INFORMATIONEN

Betriebstemperatur

0 - 50°C

Gehäuse

Aluminumlegierung

Artikelnummer

JT-View15

EAN

4250236818894

Zolltarifnummer

8473302000