

W 1100-125 (603614000) Winkelschleifer

Bestell-Nr. 603614000
EAN 4007430338303



Abbildung stellvertretend



- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Technische Werte

KENNWERTE

Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Abgabeleistung	700 W
Leerlaufdrehzahl	12000 /min
Drehzahl bei Nennlast	7000 /min
Drehmoment	3.2 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	194 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.1 kg

Kabellänge	2.5 m
------------	-------

VIBRATION

Oberfläche schleifen	7.5 m/s ²
----------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt	2.2 m/s ²
----------------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	88 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	99 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- Zweilochmutter
- Zusatzhandgriff
- Zweilochschlüssel