

Abschließbarer Fenstergriff FG300A W CL/DFNLI

Art.-Nr. ABFG71902



- Absicherung von Fenstern und Türen inkl. Alarm
- Abschließbarer Fenstergriff + Alarmsensor in einem
- Erkennt Aufhebelversuch (integrierter Magnetfeldsensor)
- Lautstarker Alarmton bei Einbruchversuch (110 dBA)
- Leichte Montage durch Austausch des Griffs
- Automatische Kalibrierung

Der abschließbare Fenstergriff ABUS FG300A verfügt über eine Alarmfunktion, die bereits beim Einbruchversuch reagiert. Mit einer Lautstärke von 110 dBA schlägt der Alarm Einbrecher so lautstark in die Flucht. Fehlalarme durch Wind oder Bälle, die gegen das Fenster schlagen, sind ausgeschlossen. Die Scharnierseite des Fensters sollten Sie zusätzlich absichern. Der FG300A dient darüber hinaus auch der Kindersicherheit. Denn mit dem abschließbaren Fenstergriff haben Eltern die Kontrolle darüber, welches Fenster Kinder öffnen können. Der abschließbare Fenstergriff lässt sich universell an Fenstern aus Aluminium, Holz oder Kunststoff einsetzen. Der Vierkantstift kann so eingestellt werden, dass er auf jedes Fenster passt – ärgerliche Fehlkäufe ausgeschlossen! Technologie: Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32-44 mm Länge Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen 110 dBA laut (+/- 2 dBA) Handelsübliche Alkaline-Batterien (AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B) Nach DIN18267 Klasse 2200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit Einsatz und Anwendung: Nachrüstartikel für den Bereich Dreh-Kipp-Fenster, Fenstertüren als Stand-Alone-Lösung Elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren Druckzylinderabfrage zur Scharf/Unscharfschaltung - Fenster können ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet oder geschlossen werden Keine Auslösung des Alarms durch starken Wind oder aufprallende Bälle etc. Auch als Kindersicherung geeignet

Abschließbarer Fenstergriff FG300A W CL/ DFNLI

Art.-Nr. ABFG71902

Breite	45,7 mm
Höhe	191 mm
Länge	60 mm