



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Geradschleifer

GGs 18V-23 LC



Der Akku-Geradschleifer mit der Leistung eines Netzgeräts

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	23.500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Spannzange

Bestellnummer 0 601 229 100

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	23.500 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 441 x 155 mm
Gewicht inkl. Akku	0 kg

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)

Schwingungsemissionswert ah	5,6 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Nächste Leistungsstufe – entspricht 1.000 W: Dank kraftvollem bürstenlosen Motor stärker als standardmäßige kabelgebundene Geradschleifer
- Optimale Werkzeugkontrolle: Mit Drop & KickBack Control und Bremse und auch als Ausführung mit PROtection-Schalter (Totmannschalter) verfügbar
- Optimaler Bedienkomfort dank Vorbereitung für Connectivity und kleinem Griffumfang für eine einfache Handhabung

