



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Stichsäge

GST 12V-70



Kompakte Stichsäge in Stabform im 12-Volt-Segment

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12,0 V
Schnitttiefe in Holz	70 mm
Schnitttiefe in Alu	3 mm

Bestellnummer 0 601 5A1 005

Technische Daten

Technische Daten

Schnitttiefe in Holz	70 mm
Schnitttiefe in Alu	3 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 449 x 119 mm
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg
Akkukapazität	3 Ah
Hubzahl bei Leerlauf	1.500 – 2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
Akkuspannung	12,0 V
Neigungswinkel	0 – 45 °

Geräusch-/Vibrationsinformation

Sägen von Holz

Schwingungsemissionswert ah	4,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Sägen von Metallblech

Schwingungsemissionswert ah	4,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Stabform, Kompaktheit und Leichtbauweise sorgen für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten
- Griff der Stichsäge extrem nah an der Schnittlinie, was für eine perfekte Handhabung während der Benutzung sorgt
- Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel

