



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Kreissäge

PRO HEAVY DUTY GKS 12V-26



Kompaktes und handliches Design: die 12-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12,0 V
Sägeblattdurchmesser	85 mm
Leerlaufdrehzahl	1.400 min ⁻¹

Bestellnummer 0 601 6A1 001

Technische Daten

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Leerlaufdrehzahl	1.400 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	85 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	15 mm
Akkuspannung	12,0 V
Führungsschienenkompatibel	Ja
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	207 x 335 x 130 mm
Gewicht inkl. Akku	1,4 kg

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schwingungsgesamtwerte

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	2,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Voll kompatibel mit dem Bosch Führungsschienensystem (mit Adapter)
- Kompaktestes Design für einfaches Handling und komfortables Sägen
- Schmäler Griffumfang und geringes Gewicht für einfache Werkzeugkontrolle bei der Anwendung



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

