



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

GDR 12V-105



Der kompaktste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12,0 V
Drehmoment, max.	105 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.600 U/min

Bestellnummer 0 601 9A6 906

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-2.600 min-1
Drehmoment, max.	105 Nm
Schlagzahl	0-3.100 bpm
Akkuspannung	12,0 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant Uni
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	355 x 440 x 120 mm

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Kompaktes Design ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf
- Hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kraftvolles Drehmoment von 105 Nm für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen in Metall und Beton

