



## Technische Daten

### Mechanische Daten

Betätigungskraft	min. 3 N max. 20500 N
Material	Stahl 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Abmessungen	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	76 mm
L1	94,1 mm
L2	92,2 mm
L3	89,5 mm
Anzugsmoment	max. 26 Nm

### Allgemeine Informationen

Hinweis	ggf. Kontermutter in geeigneter Weise sichern
Lieferumfang	Anschlagschraube Kontermutter

## Abmessungen

### Bestellbezeichnung

AS 12/80

Anschlagschraube für Sensoren der Serie F2

### Merkmale

- Sicheres Einstellen der mechanischen Endlage

