

Datenblatt

NB: Dell Latitude E7450

RETEQ 

- Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
- Acronis True Image RETEQ-Edition
- Bullguard Internet Security OEM Vollversion inkl. 1 Jahr Experten-Support (24h) & Updates für bis zu 3 Geräte
- Bildschirm-Diagonale: 35,6cm/14", Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 1920 x 1080 (FHD)
- Prozessor: Intel Core i7-5600U, 2x 2.60 GHz, Turbo bis 3,2 GHz, Cache 4MB
- Arbeitsspeicher: 16384MB, DDR3-SDRAM, PC3-12800, 1600MHz
- Grafikchip: Intel HD Graphics 5500
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte: 256GB SSD
- Optisches Laufwerk: nicht vorhanden
- Intel Dual Band Wireless AC 7265 WLAN
- Intel I218-LM Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Buchse für Kensington-Schloss
- Extras: Webcam, Bluetooth, UMTS
- SmartCard Reader, SD-Card Reader
- Anschlüsse: 3x USB 3.0, 1x Mikrofon/Kopfhörer, 1x DockingPort, 1x HDMI, 1x mini DisplayPort
- Maße:(BxHxT) 337 x 20 x 232 mm, Gewicht: 1,56kg
- Inklusive Akku, 230V-Netzteil