



**Steuerschalter, 2S+2Ö, 16A, 230V**

**Typ** Z-S/SS00  
**Katalog Nr.** 248337

Abbildung ähnlich

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	$I_n$	A	20

## Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Schalter für Reiheneinbau (EC001545)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Schalter für Reiheneinbau (ec@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Schaltfunktion			Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer			2
Anzahl der Kontakte als Öffner			2
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Polzahl			0
Bemessungsstrom		A	16
Bemessungsspannung		V	230
Min. Bemessungsspannung		V	0
Bemessungsabschaltvermögen		kA	20
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		kA	10
Spannungsart			AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)			nein
Mit Signallampe			nein
Farbe der Kalotte			sonstige
Leuchtmittel			sonstige
Lampensockel			sonstige
Max. Lampenleistung		W	0
Breite in Teilungseinheiten			1
Einbautiefe		mm	80
Schutzart (IP)			IP40