



Steuerschalter, 4S,16A, 230V

Typ **Z-S/4S**
 Katalog Nr. **248335**

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	20

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Schalter für Reiheneinbau (EC001545)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Schalter für Reiheneinbau (ec@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Schaltfunktion			Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer			4
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Polzahl			0
Bemessungsstrom		A	16
Bemessungsspannung		V	230
Min. Bemessungsspannung		V	0
Bemessungsabschaltvermögen		kA	20
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		kA	10
Spannungsart			AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)			nein
Mit Signallampe			nein
Farbe der Kalotte			sonstige
Leuchtmittel			sonstige
Lampensockel			sonstige
Max. Lampenleistung		W	0
Breite in Teilungseinheiten			1
Einbautiefe		mm	80
Schutzart (IP)			IP40