



**Steuerschalter, 1S, 16A, 250V**

**Typ** Z-SW/S  
**Katalog Nr.** 276300

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	$I_n$	A	16
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	$P_{vid}$	W	2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	$P_{vid}$	W	2

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Schalter für Reiheneinbau (EC001545)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Schalter für Reiheneinbau (ec1@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Schaltfunktion			Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer			1
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Polzahl			0
Bemessungsstrom		A	16
Bemessungsspannung		V	250
Min. Bemessungsspannung		V	230
Bemessungsabschaltvermögen		kA	0
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		kA	0
Spannungsart			AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)			nein
Mit Signallampe			nein
Farbe der Kalotte			sonstige
Leuchtmittel			sonstige
Lampensockel			sonstige
Max. Lampenleistung		W	0
Breite in Teilungseinheiten			1
Einbautiefe		mm	60
Schutzart (IP)			IP40