


Flachleitungsabzweigstecker mit Haube für 400 V / 24 V DC

Typ RA-C1-VP-PLM
Katalog Nr. 231574
Alternate Catalog No. RA-C1-VP-PLM

Lieferprogramm

Sortiment			Netzanschluss an Flachleitung RA-C1
Untersortiment			Stecker für Flachleitungsabzweig 400 V AC/24 V DC
Grundfunktion			Steckeinsatz mit Haube für 400 VAC/24 V DC
Beschreibung			Steckeinsatz mit Haube
Information zum Lieferumfang			Kabelverschraubung V-M25 separat bestellen.
verwendbar für			
verwendbar für			RA-C1-PLF

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			EN 60998-2-1
Schutzart			IP65 IEC/EN 60529
Umgebungstemperatur			
Betrieb	θ	°C	-15 - +50
Lagerung	θ	°C	-40 - +70
Einbaulage			Nach Bedarf
Außenabmessungen L x B x H		mm	94 x 57 x 79

Hauptstromkreis

Bemessungsbetriebsspannung	U _e		500 V AC
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	20
Leitungsschutzorgan		Typ	PKE32/XTU-32 PKZM0-25 FAZ-C25/3

Steuerstromkreis

Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	24 V DC
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	20

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-15
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	50

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik (EC002498)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Art des Zubehörs			Anschlusstechnik