



## Fahrbare Werkbank

· Schubladen, flach: 6 x 76 x 522 x 398 mm · Schubladen, hoch: 1 x 161 x 522 x 398 mm

**Artikel-Nr.:** 179NW-7

**EAN:** 4000896219629

### Produktinformationen

- Größerer Stauraum als Vorgängermodell
- 6 x flache Schubladen und 1 x hohe Schwerlast-Schublade
- Verschließbares Regalteil mit 2 Ablageflächen
- Holz-Multiplex-Birke Arbeitsfläche, auswechselbar
- Inklusive 9-fach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tür
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Schwerlast-Schublade: 40 kg
- Zusätzliches Lochraster für Werkzeug-Halter, z.B. HAZET 112-230
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175 N nach Bohrschablonen Vorgabe
- **Fahrwerk:**
  - Große stark belastbare Räder (Ø 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  - 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  - Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  - Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- **Verriegelungs-Konzept:**
  - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  - Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen
  - Nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
  - 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
  - 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen – Selbsteinzug
- 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 161 mm hoch
- 6 Schubladen, Tragkraft 25 kg, 76 mm hoch
- 2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 750 kg
- Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
- Farbe: HAZET-BLAU
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 1150 mm
- Höhe: 965 mm
- Breite: 600 mm
- Netto-Gewicht (kg): 120 kg
- Schubladen, flach: 6 x 76 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 161 x 522 x 398 mm

- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)



## TECHNISCHE ANGABEN

- **Anzahl Bockrollen** : 2
- **Anzahl Lenkrollen** : 2
- **Anzahl Rollen mit Bremse** : 2
- **Arbeitsplatte** : Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
- **Breite** : 600 mm
- **Durchmesser Bockrollen** : 125 mm
- **Durchmesser Lenkrollen** : 125 mm
- **Farbe** : HAZET-BLAU
- **Gesamtlänge** : 1150
- **Gesamttragkraft (statisch)** : 750 kg
- **Höhe** : 965 mm
- **Länge** : 1150 mm
- **Netto-Gewicht** : 120 kg
- **Schublade Auszug %** : 100%
- **Schublade Führung** : Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
- **Schublade Verriegelung** : Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schublade Verschluss** : Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- **Schublade-Abmessung** : 522 x 398
- **Schublade-Ausführung** : 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Schubladen flach** : 6 x 76 x 522 x 398 mm
- **Schubladen gesamt** : 7
- **Schubladen hoch** : 1 x 161 x 522 x 398 mm
- **Schubladengröße für Ordnungssystem** : 3/3+
- **Werkstattwagen Rammschutz** : Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken