

Elektro-Kettensäge

UC4051AK

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm

Leistungsfähige Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel

Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform. Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heimgebrauch. Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel. Ausgeliefert mit Zubehör in einem Stahlkoffer.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2.000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Gewicht ohne Kabel	5,6 kg
Kettenteilung	3/8 "
Länge des Netzkabels	0,3 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	101,8 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	90,8 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	505x200x220 mm
Stärke	1,3 mm
Vibration vorderer Griff	5,2 m/s ²
Vibration hinterer Griff	3,9 m/s ²

Spezifikationen

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität
- Großer Kettenöltank (200ml) für längere Einsatzzeiten
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück

EAN 0088381660914

Link zur Produktseite - www.makita.de



Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

158024-1

Kabelhaltehaken



196213-0

Sägeschiene 40 cm



952010640

Sägekettenschutz 43x10cm



953030010

Feilengriff m. Rundfeile 4,0mm



988002656

Sägekettenöl mineralisch 1l



988959634

Metallkoffer Benzinsäge



Optionales Zubehör

158024-1

Kabelhaltehaken



165202-6

Sägeschiene 40cm 1,3mm 3/8"



196213-0

Sägeschiene 40 cm



Weiteres Zubehör