

# Akku-Nutfräse

## DPJ180Z

18V • 100 mm

### Nutfräse für Zimmerleute und Einrichtungsmonteur

Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Messer und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten. Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen. 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube.



18V

### Technische Details

Tool power source	Battery
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Li-Ion Akku 18 V	- Ah
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	6 500 min <sup>-1</sup>
Schwenkanschlag verstellbar	0-90 °
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Schnittleistung	0-20 mm
Bohrung	22 mm
Schneidbreite	4 mm
Staubsaug	✓
Montagewerkzeug	✓
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤2,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel; auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
- Sehr handlich und leicht
- 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube
- Genaue und leichtgängige Zahnstangen-Tiefeneinstellung des Winkelanschlags
- Winkelanschlagverriegelung mit nur einem Spannhebel
- Schwenkanschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°
- Inkl. Nutfräser 100 mm
- Mit Spindelarrretierung
- Mit Staubsaug für einen saubereren Arbeitsplatz

EAN 0088381673136

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**123150-5**  
Staubsack kpl.



**B-20644**  
Nutfräser 100mm



## Optionales Zubehör

**123150-5**  
Staubsack kpl.



**821551-8**  
MAKPAC Gr. 3



**B-20644**  
Nutfräser 100mm



**P-08838**  
Holzverbinder Gr.0



**P-08844**  
Holzverbinder Gr.10



**P-08850**  
Holzverbinder Gr.20



## Service